

Garant GRIDLINE

Runko 16G, sähkö- ja paineilmamoduulit, Korkeus: 700mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927325 700
GTIN	4062406108519
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Runko 16G, tukeva teräs rakenne.

Varusteltu sähkö- ja paineilmamoduuleilla: 2 x moduuli nro 928470 koko DE250V/1, 1 x moduuli nro 928470 koko AIR/S.

Sijoitus:

Moduulit nro 928470: 2 x koko DE250V/1; 1 x koko AIR/S; 1 x koko 0/3

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja moduulit vaaleanharmaa RAL 7035. Etusarja antrasiitti RAL 7016,

jauhemaalattu.**Huomautus:**

Yksilöllinen varustelu moduuleilla nro 928470 mahdollista. Huomioi moduulien maksimaalinen määrä.

Tekninen kuvaus

Syvyys	650 mm
Korkeus	700 mm
Paino	22,7 kg

Leveys	400 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistorasioiden määrä tyyppi F	2
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Pistorasia, tyyppi	F
Materiaalin paksuus	1 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kytkenämoduuli

Tarvikkeet

Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/2	928470 0/2
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/1	928470 0/1
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli AIR/S	928470 AIR/S
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli DE250V/1	928470 DE250V/1
Moduuli Moduulin malli AIR/S	933913 AIR/S