

Garant GRIDLINE

Energiakotelo ja kaapelikela, Korkeus: 600mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927327 600
GTIN	4062406108540
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Runko 16G, tukeva teräs rakenne.

Varusteltu virtamoduuleilla 2 x nro 928470 koko DE250V/1, letku- / kaapelikela on ruuvattu kiinteästi kotelon pohjaan. Kaapelikelan pituus 10 m. Letkukelan pituus 10 m.

Sijoitus:

Moduuli nro 928470: 2 x koko DE250V/1; 1 x koko 0/1

Pintakäsittely:

Runko ja moduuli vaaleanharmaat RAL 7035, etulevy antrasiitinharmaa RAL 7016,

jauhemaalattu.**Huomautus:**

Yksilöllinen varustelu moduuleilla nro 928470 mahdollista. Huomioi moduulien maksimaalinen määrä.

Tekninen kuvaus

Paino	25,4 kg
Korkeus	600 mm
Syvyys	650 mm

Leveys	400 mm
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Pistorasioiden määrä tyyppi F	2
Pistorasia, tyyppi	F
Materiaalin paksuus	1 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kytkenämoduuli

Tarvikkeet

Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/1	928470 0/1
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli DE250V/1	928470 DE250V/1