



## eco-peruspudin, Lehden korkeus h<sub>5</sub> / Varren korkeus h: 26/25 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273868 26/25
GTIN	4045197722935
Tuoteluokka	21W

### Kuvaus

#### Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System -kiinnikkeitä nro 319001 – 319886.

Sisäjäähdytys: ja

Kiinnitysrauta: 279991

Kiinnitysruuvi: 279990

Lehden korkeus h<sub>5</sub>: 26 mm

h<sub>4</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 6 mm

h<sub>3</sub>: 49 mm

b: 25 mm

b<sub>3</sub>: 48 mm

### Tekninen kuvaus

h <sub>4</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	6 mm
Varren korkeus h	25 mm
Porraspituus b	25 mm

h <sub>3</sub>	49 mm
Varren leveys b <sub>3</sub>	48 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	90 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Kiinnitysrauta	279840 2
Kiinnitysruuvi	279815 14

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279990
Kiinnitysrauta	279991
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500