



Käsinepari 6230, Käsineen koko: 6



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094236 6 |
| GTIN | 4059904093768 |
| Tuoteluokka | 09H |

Kuvaus

Malli:

6230 asti. Antistaattinen käsine **ESD**-käyttökohteisiin. Soveltuu myös **kosketusnäyttöjen** käyttöön.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|------|
| Hengittävyys | Hyvä |
| Käsineen koko | 6 |
| Ei sisällä DMF:ää | ei |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| silikoniton | ei |
| Istuvuus | Hyvä |
| Märkäpito | Kohtalainen |
| Pinnoitemateriaali | PU |
| EN 388 lävistyslujuus | 1 |
| Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Sormituntuma | Erittäin hyvä |
| EN 388 jatkorepäisylujuus | 3 |
| EN 388 hankauksenkestävyys | 4 |
| Kuumuussuoja | Ei tiedossa |
| Öljypito | Kohtalainen |
| EN 388 viiltolujuus | 1 |
| Sisältö | 12 |
| Käsineiden ominaisuudet | Soveltuu kosketusnäytöille |
| Neulosteknologia | 13G |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| EN 388 | 3141X |
| Rungon materiaali | Nailon/hiili |
| Pinnoitus | PU |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli |
| Käyttöalue | Tarkkuus |
| Väri | valkoinen / harmaa |
| Paino | 14 g |
| Tuotetyyppi | ESD-käsineet |