

**ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD, SK 40 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300505 32
GTIN	4062406109318
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio. Kuulakärkilevy/RFID-siru.

**HOLEX –**

tarkkuuskiristysmutteri HOLEX tasapainotettu (G6,3 / 18 000 min<sup>-1</sup>, kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18 000 min<sup>-1</sup>).

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiristysmutterin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, ER-kiristysholkit nro 308901 - 309449, ER-kiristysmutterit nro 309615 (tiivistysrenkaille), tiivistysrenkaat nro 309625 - 309645 (nrolle 309615).

Lastuamisstrategia: HSC

Kiinnitysalue: 2 - 20 mm

Ulkonema A-mitta: 100 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610: 32

Varamutteri HOLEX nro 309580: 32

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	50 mm
----------	-------

Varamutteri HOLEX nro 309580	32
Kiinnitysalue	2 - 20 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610	32
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Sovitin	SK 40 A = 100
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18 000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultit Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
ER-kiristysholkkisarja, 18 osaa, 3–20 mm	309024
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308812 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40

Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
ER-kiristysholkkisarja HP tiivistetty (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 32	309680 32
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
ER-kiristysholkkisarja, 18 osaa, 3–20 mm sis. tiivisteeseen	309284
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
ER-kiristysholkkisarja HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Momenttiavain suunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 200 Nm	656050 200
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308810 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
ER-kiristysholkkisarja, 15 osaa, 2–16 mm	309240
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
ER-kiristysholkkisarja, 18 osaa, 3–20 mm	309280
ER-kiristysholkkisarja, 18 osaa, 3–20 mm sis. tiivisteeseen ja suuttimet	309285
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
ER-kiristysholkkisarja, 8 osaa, 4–16, 20 mm sis. tiivisteeseen	309026
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-  
varteen 40

308615 40

Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)  
Sopii ISO-varteen 40

308625 40