

**Kavennusholkki SK / MK vääntiölehdelle, muoto Form AD, BT 50, MK sisä: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303087 3
GTIN	4062406109271
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

Sisä- ja ulkopuolelta hiottu.

**Käyttö:**

**MK-varrellisten** työkalujen kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806.

Pyörintätarkkuus:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Ulkonema A-mitta: 65 mm

Ulko- $\emptyset$  D: 40 mm

**Tekninen kuvaus**

Ulko- $\emptyset$ D	40 mm
Ulkonema A-mitta	65 mm
Sovitin	BT 50
Standardi	DIN 6383
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	AD

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 8 μm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308812 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308810 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50