

**Kavennusholkki SK / MK vääntiölehdelle, muoto Form AD, BT 50, MK sisä: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303087 2
GTIN	4062406109264
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Sisä- ja ulkopuolelta hiottu.

Käyttö:

MK-varrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806.

Pyörintätarkkuus: $\leq 8 \mu\text{m}$

Ulkonema A-mitta: 60 mm

Ulko- \emptyset D: 32 mm

Tekninen kuvaus

Ulko- \emptyset D	32 mm
Ulkonema A-mitta	60 mm
Sovitin	BT 50
Standardi	DIN 6383
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	AD

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 8 μm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308810 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308812 50