

**Kavennusholkki SK / MK vääntiölehdelle, muoto Form AD, BT 50, MK sisä: 4****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 303087 4 |
| GTIN | 4062406109288 |
| Tuoteluokka | 32A |

Kuvaus**Malli:**

Sisä- ja ulkopuolelta hiottu.

Käyttö:

MK-varrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806.

Pyörintätarkkuus: $\leq 8 \mu\text{m}$

Ulkonema A-mitta: 95 mm

Ulko-Ø D: 48 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------------|
| Ulko-Ø D | 48 mm |
| Ulkonema A-mitta | 95 mm |
| Sovitin | BT 50 |
| Standardi | DIN 6383 |
| Kiinnitysnormi | JIS B6339 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Muoto | AD |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 8 μm |
| Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308820 50 |
| Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308812 50 |
| Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308760 50 |
| Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308790 50 |
| Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308785 50 |
| Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308810 50 |
| Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308830 50 |
| Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308765 50 |
| Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308795 50 |
| Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308780 50 |