

**HOLEX****Hiomahylsy, kartiomainen (ZA)rae 40 karkea, suurin holkin Ø × holkin leveys: 20X63mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553871 20X63
GTIN	4045197723307
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Repeämätön materiaali, sideaineena tekoharts - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus.

**Zirkonrae (ZA).**

**Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan.** Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

**Käyttö:**

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

**Sopii:**

Hiomahylsyn pidike nro 553830.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	40
Hylsyn leveys	63 mm
hylsyn suurin Ø	20 mm
Hienousaste	karkea
Hioma-aine	Zirkonikorundi
Hioma-aineen lyhenne	ZA

Hylsyn muoto	kartiomainen
Tuotetyyppi	Hiomahylsy

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, kartiomainen, varren Ø 6 mm Suurin Øxpään pituus 20X63 mm	553830 20X63
--	--------------