



Kavennusholkki SK / MK kiinnityskierteelle, muoto A, BT 40, MK sisä: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	303092 2
GTIN	4062406109295
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

Sisä- ja ulkopuolelta hiottu.

Käyttö:

MK-varrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806.

Pyörintätarkkuus: $\leq 8 \mu\text{m}$

Ulkonema A-mitta: 50 mm

Ulko- \emptyset D: 32 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	50 mm
Ulko- \emptyset D	32 mm
Sovitin	BT 40
Standardi	DIN 6383
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 8 μm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopultti Hurco 60°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308804 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 60°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308803 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308812 40
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308810 40
Vetopultti Hurco 90°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308805 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308780 40