

**Kavennusholkki SK / MK vääntiölehdelle, muoto Form AD, BT 40, MK sisä: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303082 3
GTIN	4062406109233
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Sisä- ja ulkopuolelta hiottu.

Käyttö:

MK-varrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806.

Pyörintätarkkuus: $\leq 8 \mu\text{m}$

Ulkonema A-mitta: 70 mm

Ulko- \emptyset D: 40 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	70 mm
Ulko- \emptyset D	40 mm
Sovitin	BT 40
Standardi	DIN 6383
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min^{-1}

Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

Tarvikkeet

Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308812 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308780 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 60°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308803 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 90°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308805 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308810 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 60°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308804 40