



## Kavennusholkki SK / MK kiinnityskierteelle, muoto A, BT 50, MK sisä: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	303097 3
GTIN	4062406109431
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

**Malli:**

Sisä- ja ulkopuolelta hiottu.

**Käyttö:**

**MK-varrellisten** työkalujen kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806.

Pyörintätarkkuus:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Ulkonema A-mitta: 65 mm

Ulko- $\emptyset$  D: 40 mm

### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	65 mm
Ulko- $\emptyset$ D	40 mm
Sovitin	BT 50
Standardi	DIN 6383
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308812 50
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308810 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50