

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 16G ovella, oikea kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla, 12x20G, Korkeus / oven korkeus: 900/525mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927420 900/525
GTIN	4062406109684
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Ovellinen runko 16G, varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

**Sijoitus:**

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovi antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600/425 ja 700/525 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

**Tekninen kuvaus**

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä	1
Oven hyötykorkeus	525 mm

Paino	29 kg
Ovien lkm	1
Oven korkeus	525 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	250 mm
Hyötyleveys	350 mm
Leveys	400 mm
Syvyys	650 mm
Korkeus	900 mm
Oven pysäytin	Oikea
Leveys G	12
Syvyys G	20
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	1 mm
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Työkalupenkien hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12
Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927515 1
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21