

Garant GRIDLINE

Runko 16G, siirrettävä, varustetaan itse vetolaatikoilla, 12×20G, Rungon korkeus: 400mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927430 400
GTIN	4062406109714
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Siirrettävä runko 16G, varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. ABS-muovialusta ja 2-komponenttiset Haptoprene®-työntökahvat. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanismille. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Runkoon saa asentaa vain laatikot nro 927505!

Ei saa työntää sähköisesti korkeussäädettävien työtasojen nro 920301 – 920316 alle.

Tekninen kuvaus

vierintäreunus	kyllä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Leveys	400 mm
Korkeus	600 mm
ComfortClose	ei
Pyörän Ø	125 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Paino	20,9 kg
Laatikoiden lukumäärä	0
Enimmäiskantokyky	600 kg
Laatikostokehys hyötykorkeus	325 mm
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus	325 mm
Syvyys	650 mm
Malli	siirrettävät
Malli	omaa varustelua varten
Hyötykorkeus laatikoita varten	325 mm
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12x20G
Tuotetyyppi	Työpajan pyörillä varustettu laatikosto

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21

914227 KO21