

Garant GRIDLINE

Laatikko, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 75mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 927500 75 |
| GTIN | 4062406109783 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Sopii:

Kaikki rungot 16G.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikot antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Hyötykorkeus | 50 mm |
| Paino | 7,1 kg |
| Etukorkeus | 75 mm |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 12×20 |
| Hyötyleveys G | 12 |
| Hyötysyvyys G | 20 |
| Käyttöalue | Työpenkin runko |
| Hyötysyvyys | 500 mm |

| | |
|---|---|
| Hyötyleveys | 300 mm |
| Vetolaatikoissa yksittäislukitus | ei |
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G | 12×20G |
| Tuotetyyppi | Laatikko |