

Garant GRIDLINE

**Laatikko, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927500 300
GTIN	4062406109844
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

**Sopii:**

Kaikki rungot 16G.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikot antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Hyötykorkeus	275 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Paino	10,6 kg
Etukorkeus	300 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Hyötyleveys G	12

Hyötysyvyys G	20
Käyttöalue	Työpenkin runko
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	12×20G
Tuotetyyppi	Laatikko