

Garant GRIDLINE

Laatikko, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 200mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927500 200
GTIN	4062406109820
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Sopii:

Kaikki rungot 16G.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikot antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Etukorkeus	200 mm
Paino	9,1 kg
Hyötykorkeus	175 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Hyötysyvyys G	20
Hyötyleveys G	12

Käyttöalue	Työpenkin runko
Hyötyleveys	300 mm
Hyötisyvyys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	12×20G
Tuotetyyppi	Laatikko