

Garant GRIDLINE

Runko 16G, siirrettävä, varustetaan itse vetolaatikoilla, 12×20G, Rungon korkeus: 500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927430 500
GTIN	4062406109738
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Siirrettävä runko 16G, varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. ABS-muovialusta ja 2-komponenttiset Haptoprene®-työntökahvat. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanismille. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Runkoon saa asentaa vain laatikot nro 927505!

Ei saa työntää sähköisesti korkeussäädettävien työtasojen nro 920301 – 920316 alle.

Tekninen kuvaus

Pyörän Ø	125 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Leveys	400 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Laatikostokehys hyötykorkeus	425 mm
ComfortClose	ei
Ovien lkm	0
Paino	22,8 kg
Korkeus	700 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
vierintäreunus	kyllä
Syvyys	650 mm
Hyötykorkeus	425 mm
Malli	siirrettävät
Malli	omaa varustelua varten
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	425 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12x20G
Tuotetyyppi	Työpajan pyörillä varustettu laatikosto

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe KO21

914227 KO21