

Garant GRIDLINE

**Laatikko, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927500 150
GTIN	4062406109813
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

**Sopii:**

Kaikki rungot 16G.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikot antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Paino	8,3 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötykorkeus	125 mm
Etukorkeus	150 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Hyötysyvyys G	20
Hyötyleveys G	12
Käyttöalue	Työpenkin runko

Hyötyleveys	300 mm
Hyötisyvyys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	12×20G
Tuotetyyppi	Laatikko