

Garant GRIDLINE

Laatikko, jossa on yhdellä kädellä yksittäin avattavat laatikot, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 300mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927505 300
GTIN	4062406109929
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Ehdottoman tarpeellinen kaikkiin asennusvaunuihin tai siirrettäviin työpenkkeihin ja laatikostorunkoihin.

Sopii:

Kaikki rungot 16G.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikot antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Paino	10,7 kg
Hyötykorkeus	275 mm

Etukorkeus	300 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötyleveys G	12
Hyötysyvyys G	20
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	12×20G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 12	951020 12
---	-----------