

Garant GRIDLINE

**Laatikko, jossa on yhdellä kädellä yksittäin avattavat laatikot, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927505 100
GTIN	4062406109875
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

**Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Ehdottoman tarpeellinen kaikkiin asennusvaunuihin tai siirrettäviin työpenkkeihin ja laatikostorunkoihin.

**Sopii:**

Kaikki rungot 16G.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikot antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Paino	7,6 kg
Etukorkeus	100 mm
Hyötykorkeus	75 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden

Hyötyleveys G	12
Hyötysyvyys G	20
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötyleveys	300 mm
Hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	12×20G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 12

951020 12