

Garant GRIDLINE

Runko 24G ja laatikot, 20×20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 200/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 125

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Paino	19,1 kg
Syvyys	650 mm
Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	125 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	1

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Hyötyleveys	550 mm
Leveys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Hyötykorkeus	125 mm
Korkeus	200 mm
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
GridLine-työpenkkien ruuvisarja Tyyppi 1	927093 1
Runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus 200 mm	927720 200
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10