

Garant GRIDLINE

**Laatikko, jossa on yhdellä kädellä yksittäin avattavat laatikot, 12×20G,
laatikoiden etukorkeus: 125mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 927505 125 |
| GTIN | 4062406109882 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Ehdottoman tarpeellinen kaikkiin asennusvaunuihin tai siirrettäviin työpenkkeihin ja laatikostorunkoihin.

Sopii:

Kaikki rungot 16G.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikot antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Etukorkeus | 125 mm |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Hyötykorkeus | 100 mm |
| Paino | 8 kg |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 12×20 |
| Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden |

| | |
|---|--|
| Hyötysyvyys G | 20 |
| Hyötyleveys G | 12 |
| Käyttöalue | Asennusvaunu |
| Hyötysyvyys | 500 mm |
| Hyötyleveys | 300 mm |
| Vetolaatikoissa yksittäislukitus | kyllä |
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 12×20G |
| Tuotetyyppi | Laatikko |

Tarvikkeet

Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 12

951020 12