

Garant**ER-kiristysholkki-istukka, pieni/kapea Muoto ADB, SK 50 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300667 11
GTIN	4062406109455
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Tasapainotettu kiinnitysmutteri **HSC:lle**. ER11 suurennettu läpireikä. Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).

Toimituksen sisältö:

Suurnopeus-ER-pienoisismutteri nro 309650.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 – 309434, ER-kiristysavain nro 309740.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,5 - 7 mm
sopiva kiristysavain nro 309740	11
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	16 mm
Hyötypituus L _N	66 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	1-7 mm
Sovitin	SK 50 A = 100
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308918 4
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308918 6
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308881 2
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308918 2
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308881 3
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308881 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308881 6
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308881 1
	308720 50

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettäivistetty Sopii ISO-varteen 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308881 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308881 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308918 5
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 200 Nm	656050 200
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308918 1
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308918 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308918 3
ER-kiristysholkkisarja, 13 osaa, 1–7 mm	309010
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309399 4
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteeseen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308882 4
ER-kiristysholkkisis. tiivisteeseen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308882 5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309399 6
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-kiristysholkkisis. tiivisteeseen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308882 6

ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-kiristysholkkisarja, 7 osaa, 1–7 mm	309155
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308882 3