

**SK-irtokara, SK / poraistukka-kartio: 40/16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	342887 40/16
GTIN	4062406109387
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu. Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita.

Tarkasti mitoitettu malli ISO-kartiolla ja kiinnityskierteellä.

ISO-kartio standardin DIN 69871 A, osan 1 mukaan tartuntauralla ja kierteellä vetopulteille.

Käyttö:

Poraistukoiden kiinnittämiseen jyrsin- ja porakoneisiin ISO-varrella. Sisäpuolinen kiinnityskierre M 16 **ja rengasura – automaattikiristys** (esim. Maho, Deckel, Mikron – soveltuu myös kaikille **käsin kiinnitettäville** vakiokoneille).

Standardi:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tekninen kuvaus

Jyrkkäkartion koko	40
Kartion Ø D	15,733 mm
Poraistukka-kartioDIN 238	B 16
Värikoodi sopivalle varrelle	SK 40
Sisäp.kiinnitys-kierre	M16
Tuotetyyppi	Poraistukkakiinnitys

