

Garant GRIDLINE

**Runko 24G ja laatikot, 20×20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 800/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927600 800/7
GTIN	4062406110123
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Syvyys	650 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm

Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Paino	109 kg
Laatikoiden lukumäärä	7
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Ovien lkm	0
Hyötyleveys	550 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus 800 mm	927720 800
Lukkosuojus, GridLine Tyyppe KO21	914227 KO21
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppe 10	951025 10