

Garant GRIDLINE

Runko 24G ja laatikot, 20×20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 800/6**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927600 800/6
GTIN	4062406110116
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Leveys	600 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Paino	77 kg
Hyötykorkeus	700 mm

Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Hyötyleveys	550 mm
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Korkeus	800 mm
Syvyys	650 mm
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm

927800 125

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus 800 mm	927720 800
Lukkosuojus, GridLine Tyyppe KO21	914227 KO21
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppe 10	951025 10