

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys / laatikot, 20×20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 900/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927610 900/2
GTIN	4062406110277
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75

Oven korkeus mm: 625

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
----------------------------	----

Oven korkeus	625 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	150 mm
Oven hyötykorkeus	625 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Korkeus	900 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Ovien lkm	1
Syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Paino	52 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Oven pysäytin	Oikea
Hyötyleveys	550 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm

927800 75

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus / oven korkeus 900/625 mm	927725 900/625
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10