

Garant GRIDLINE

Runko 24G ja laatikot, 20×20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 300/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927600 300/2
GTIN	4062406215828
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräs rakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 150

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Laatikoiden lukumäärä	2
Hyötykorkeus laatikoita varten	225 mm
Hyötykorkeus	225 mm
Leveys	600 mm
Hyötyleveys	550 mm
Syvyys	650 mm
Vetolaatikoiden hyötiala G	20×20

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Paino	30 kg
Korkeus	300 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Ovien lkm	0
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
GridLine-työpenkkien ruuvisarja Tyyppi 1	927093 1
Runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus 300 mm	927720 300
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10