

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys / laatikot, 20×20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 900/3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927610 900/3
GTIN	4062406110284
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100

Oven korkeus mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Oven korkeus	525 mm
--------------	--------

Korkeus	900 mm
Oven pysäytin	Oikea
Oven hyötykorkeus	525 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	250 mm
Paino	61 kg
Syvyys	650 mm
Ovien lkm	1
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Hyötyleveys	550 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus / oven korkeus 900/525 mm	927725 900/525
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10