

Garant GRIDLINE

**Runko 24G ja laatikot, 20×20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 900/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927600 900/6
GTIN	4062406215842
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Paino	81 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm

Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Hyötykorkeus	800 mm
Leveys	600 mm
Hyötyleveys	550 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Laatikoiden lukumäärä	6
Syvyys	650 mm
Korkeus	900 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
--	------------

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927800 250
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus 900 mm	927720 900
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10