

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys, Korkeus / laatikoiden lukumäärä:
900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927615 900
GTIN	4062406110321
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Oven korkeus mm: 800

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Oven pysäytin	Oikea
Syvyys	650 mm

Hyötykorkeus	800 mm
Leveys	600 mm
Paino	34 kg
Korkeus	900 mm
Ovien lkm	1
Oven korkeus	800 mm
Oven hyötykorkeus	800 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Hyötyleveys	550 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Työkalupenkkin hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12
Hyllytaso voidaan vetää ulos Tyyppi 1	927810 1
Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927815 1