


Garant**ER-kiristysmutteri High Speed, ER-holkeille: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309610 11
GTIN	4062406110031
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Mutterit pinnoitettu: pienempi kitkakerroin ja **suurempi kiristysvoima** sekä korkea kulutus- ja korroosionkestävyys. **Kuusiokolo**, koko 17.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	40 Nm
Kierre	M14x0,75
Avainkoko SW	17 mm

Ulko-Ø D	19 mm
Kokonaispituus L	12 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kirstysmutteri