

HOLEX**OZ-kiristysholkki-istukka, SK 40, Kiinnitysalue: 2-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kuulalaakeroitu kiristysmutteri.

Käyttö:

Lieriövaristen työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6388 mukaisiin OZ-kiristysholkkeihin, muoto A ja B.

Erikoistarvike:

OZ-kiristysholkit nro. 309540 – 309560, sarja nro 309562 (tyyppi 462 E) koolle 2 – 25, haka-avain nro 628400.

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysmutteri nro 309670	2 - 25
Ulko-Ø D	60 mm
sopiva haka-avain nro 628400	58/62
kierre M	M16
Ulkonema A-mitta	70 mm
Kokonaispituus L	163 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	1-16 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	DIN 2080

Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka