

**Weldonistukka, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302425 16
GTIN	4062406110086
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ulkonema A-mitta	63 mm
Kokonaispituus L	156 mm
kierre M	M16
Ulko-Ø D	48 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	16
Sovitin	SK 40
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm

309900 16