

**Weldonistukka, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302425 10
GTIN	4062406110062
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	10
Kokonaispituus L	143 mm
Ulko-Ø D	35 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
kierre M	M16
Ulkonema A-mitta	50 mm
Sovitin	SK 40
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 10 mm

309900 10