



## ER-kiristysholkki-istukka, SK 40, ER-kiristysholkkikoolle: 25



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302485 25
GTIN	4062406110604
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

#### Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499-B mukaisiin ER-/ESX-kiristysholkkeihin.

#### Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308981 – 309040, ER-sarjat nro 309024 – 309320, ER-kiristysavaimet nro 309680 – 309740.

Pyörintätarkkuus:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Kiinnitysalue: 1 - 16 mm

Ulkonema A-mitta: 50 mm

Ulko-Ø D: 42 mm

kierre M: M16

ER-varakiinnitysmutteri: 25

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm
ER-varakiinnitysmutteri	25
kierre M	M16
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm

Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka