

**ER-kiristysholkki-istukka, SK 40, ER-kiristysholkkikoolle: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302485 32
GTIN	4062406110611
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499-B mukaisiin ER-/ESX-kiristysholkkeihin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308981 – 309040, ER-sarjat nro 309024 – 309320, ER-kiristysavaimet nro 309680 – 309740.

Pyörintätarkkuus: $\leq 3 \mu\text{m}$

Kiinnitysalue: 2 - 20 mm

Ulkonema A-mitta: 60 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

kierre M: M16

ER-varakiinnitysmutteri: 32

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	60 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Kiinnitysalue	2 - 20 mm
ER-varakiinnitysmutteri	32
kierre M	M16
Kiinnitys-Ø D ₁	2-20 mm

Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka