

Garant**Kutistusistukka 3°, BT 40 A = 90, Kiinnitys-Ø D1: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303443 4
GTIN	4062406110642
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kaikki varret kovasorvattu.
- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).

Käyttö:

- Eryityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.
- Käytettäväksi vähemmän häiritseviä muotoja edellyttävissä olosuhteissa.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806, kutistusistukan jatkokappaleet nro 302410, koot 12/3 ja 12/4, kutustuslaitteet nro 354210 - 304450, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

Huomautus:

Pituussäätö ei ole mahdollista!

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	10 mm
Ulko-Ø D	15 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
Sovitin	BT 40 A = 90
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40