

**Garant****Kutistusistukka 3°, BT 40 A = 90, Kiinnitys-Ø D1: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303443 5
GTIN	4062406110659
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kaikki varret kovasorvattu.
- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).

**Käyttö:**

- Eryityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.
- Käytettäväksi vähemmän häiritseviä muotoja edellyttävissä olosuhteissa.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806, kutistusistukan jatkokappaleet nro 302410, koot 12/3 ja 12/4, kutituslaitteet nro 354210 - 304450, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

**Huomautus:**

Pituussäätö ei ole mahdollista!

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	16 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	11 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
Sovitin	BT 40 A = 90
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40