

**Kombimallinen jyrsintuurna, SK 40 A = 52, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302505 32 |
| GTIN | 4062406111052 |
| Tuoteluokka | 32A |

Kuvaus**Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Uppokiila – jyrsimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

Vääntiörenkas – jyrsimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------|
| Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla | 24 mm |
| Jyrsintuurnan pituus L ₄ | 38 mm |
| Ulkonema A-mitta | 52 mm |
| kierre M | M16 |
| Kokonaispituus L | 169 mm |
| Varavääntiörenkas nro 309870 | 32 |
| sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 |
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 |

| | |
|---|--------------|
| Kiinnitys- \varnothing D ₁ | 32 mm |
| Sovitin | SK 40 A = 52 |
| Standardi | DIN 6358 |
| Kiinnitysnormi | DIN 2080 |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 6 μm |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |