

**Kombimallinen jyrsintuurna, SK 50 A = 55, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302515 16
GTIN	4062406111083
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Uppokiila – jyrsimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

Vääntiörenkas – jyrsimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

sopiva erikoisavain nro 309840	16
Kokonaispituus L	199 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	27 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	17 mm
kierre M	M24
Varavääntiörenkas nro 309870	16
Ulkonema A-mitta	55 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16

Kiinnitys- \varnothing D ₁	16 mm
Sovitin	SK 50 A = 55
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna