

**Kombimallinen jysintuurna, SK 40 A = 52, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302505 40
GTIN	4062406111076
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Uppokiila – jysimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

Vääntiörenkas – jysimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jysimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	52 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	40
Kokonaispituus L	172 mm
kierre M	M16
Jysintuurnan pituus L ₄	41 mm
Jysintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	27 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	40
Jysimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40

Kiinnitys- \varnothing D ₁	40 mm
Sovitin	SK 40 A = 52
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna