

**Kombimallinen jyrsintuurna, SK 50 A = 55, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302515 22
GTIN	4062406111090
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Uppokiila – jyrsimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

Vääntiörenkas – jyrsimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L ₄	31 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	19 mm
kierre M	M24
Kokonaispituus L	201 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	22
Ulkonema A-mitta	55 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	22
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22

Kiinnitys- \varnothing D ₁	22 mm
Sovitin	SK 50 A = 55
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna