

**Kombimallinen jyrsintuurna, SK 40 A = 52, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302505 27
GTIN	4062406111038
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

**Käyttö:**

**Uppokiila** – jyrsimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

**Vääntiörenkas** – jyrsimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Erikoisavain nro 309840.

**Tekninen kuvaus**

kierre M	M16
Jyrsintuurnan pituus L <sub>3</sub> vääntiörenkaalla	21 mm
Kokonaispituus L	166 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Varavääntiörenkas nro 309870	27
Ulkonema A-mitta	52 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	33 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	27 mm
Sovitin	SK 40 A = 52
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna