

Garant GRIDLINE

**Runko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla, 12×20G, Korkeus: 700mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927412 700
GTIN	4062406111243
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Runko 16G, varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

**Tekninen kuvaus**

Hyötykorkeus	625 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Korkeus	700 mm
Hyötyleveys	350 mm
Ovien lkm	0

Leveys	400 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	625 mm
Syvyys	650 mm
Paino	18 kg
Malli	omaa varustelua varten
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------