

Garant GRIDLINE

Runko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla, 12×20G, Korkeus: 400mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927412 400
GTIN	4062406111229
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Runko 16G, varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Leveys	400 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Syvyys	650 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	325 mm
Paino	11,5 kg

Hyötykorkeus	325 mm
Ovien lkm	0
Hyötyleveys	350 mm
Korkeus	400 mm
Malli	omaa varustelua varten
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------