

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla, 20x20G, Korkeus / oven korkeus: 800/525mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927725 800/525
GTIN	4062406111731
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Ovellinen runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600/425 ja 700/525 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Leveys	600 mm
Oven pysäytin	Oikea

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä	1
Korkeus	800 mm
Hyötyleveys	550 mm
Syvyys	650 mm
Oven hyötykorkeus	525 mm
Paino	33,3 kg
Hyötykorkeus laatikoita varten	150 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	1 mm
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927815 1
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951020 20
Hyllytaso voidaan vetää ulos Tyyppi 1	927810 1
Työkalupenkkin hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12