

Garant GRIDLINE

Runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla, 20×20G, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927720 900
GTIN	4062406111717
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että yksittäisten laatikoiden etusarjojen korkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	0
Paino	23,6 kg
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus	800 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm

Hyötyleveys	550 mm
Syvyys	650 mm
Korkeus	900 mm
Leveys	600 mm
Malli	omaa varustelua varten
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko