

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla, 20x20G, Korkeus / oven korkeus: 900/525mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927725 900/525
GTIN	4062406111748
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Ovellinen runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600/425 ja 700/525 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Paino	35,3 kg
Korkeus	900 mm

Hyötyleveys	550 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	250 mm
Oven hyötykorkeus	525 mm
Leveys	600 mm
Oven pysäytin	Oikea
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä	1
Syvyys	650 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	1 mm
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951020 20
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927815 1
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Hyllytaso voidaan vetää ulos Tyyppi 1	927810 1
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Työkalupenkkin hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150

Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50